

8 мм



Крепление EXPANDO T для тонких фасадов

Техническое руководство

www.blum.com

 **blum**[®]

Крепление EXPANDO T для тонких фасадов




Информация для заказа



- Система крепления EXPANDO T в сборе
- Для тонких фасадов от 8 мм
- Для различных материалов
- Для 3 видов изделий (подъемные механизмы, двери, ящики)

Подъемные механизмы

Крепление фасада для AVENTOS		
		
	Для НК, HS и HL	20S42T1
	Позиции крепления в соответствии с каталогом Blum	

Системы выдвижения

Крепление фасада для LEGRABOX			
	Высота		
	N	2x	ZF7N70T2
	M	2x	ZF7M70T2
	K	2x	ZF7K70T2
	C	2x	ZF7C70T2
Позиции крепления в соответствии с каталогом Blum			

Системы петель

Крепление петли				
	Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL
	● С пружиной ○ Без пружины		NI ONS	Никелированный Черный оникс
Проектирование в соответствии с технической информацией по CLIP top BLUMOTION для тонких дверей				

Стабилизатор фасада LEGRABOX		
		
	При ширине корпуса от 601 мм – 1 шт.	Z96.00T1
	При ширине корпуса от 901 мм – 2 шт.	
	При высоте фасада от 381 мм – 1 шт.	

Прочие изделия


EXPANDO T – дополнительная опция		
		
		70T4532T

Крепление EXPANDO T для тонких фасадов



Проектирование

Глубина сверления и винты для EXPANDO T в виде опции




Для EXPANDO T в виде отдельной комплектующей необходимо использовать винты M4.



BT	Глубина сверления
ES	Длина резьбы
	ES мин. = 4 мм
	ES макс. = BT - 0.5 мм

* Для камня и керамики +0.2/-0.1мм

Монтаж EXPANDO T



Стабилизатор фасада LEGRABOX – необходимое пространство и карта сверления



FA Наложение фасада

* Мин. 80

** Для камня и керамики +0.2/-0.1мм

Применение EXPANDO T

EXPANDO T предназначен для крепления фурнитуры Blum при использовании тонких материалов для фасадов в мебельном производстве. При достаточно высоких показателях стабильности и прочности могут использоваться фасады толщиной от 8 мм.

Варианты применения и рекомендации по установке

Материалы, протестированные Blum	Мин. крутящий момент (Нм)
ДСП (Предел прочности на отрыв > 0.4 Н/мм ²)	1.5
МДФ (Предел прочности на отрыв > 0.6 Н/мм ²)	1.5
Панели ХДФ	2
Пластик HPL	2
Искусственный камень	2
Натуральный гранит Nero Assoluto	3
Искусственный кварцевый камень	3
Керамическая плитка	3

Исключение ответственности

Компания Blum не несет ответственности за качество соединения при использовании крепления EXPANDO T для материалов, не входящих в приведенный список, или в комбинации с фурнитурой других производителей. Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам.